








Discover 040line's optimal solutions for back turning !



Entdecken Sie die optimalen Lösungen für das Hinten-Drehen mit 040line !

Découvrez les solutions optimales pour le tournage arrière de la gamme 040line !

040line

063R - 29° - r	Back turning insert 29° with chip breaker and radius Drehplatte hinten 29° mit Spanbrecher und Radius Tourneur arrière 29° avec brise-copeau et rayon	L	α	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI80	BI90	BI100	BI110
		5,0	29°	0,04	063R - 29° - r 0,04 -	✓	✓	✓		✓
		5,0	29°	0,08	063R - 29° - r 0,08 -			✓	✓	✓
		5,0	29°	0,1	063R - 29° - r 0,1 -					✓
		5,0	29°	0,15	063R - 29° - r 0,15 -	✓		✓	✓	✓
		5,0	29°	0,2	063R - 29° - r 0,2 -					✓

063R - 25°	Back turning insert 25° with chip breaker Drehplatte hinten 25° mit Spanbrecher Tourneur arrière 25° avec brise-copeau	e	p	L	B	α	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI71	BI100	BI110
		0,5	0,1	6,0	2,4	25°	063R0,5 - 0,1 - 25° -	✓	✓	✓



063R - 25° - r	Back turning insert 25° with chip breaker and radius Drehplatte hinten 25° mit Spanbrecher und Radius Tourneur arrière 25° avec brise-copeau et rayon	e	p	L	B	α	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI100
		0,5	0,1	6,0	2,4	25°	0,04	063R0,5 - 0,1 - 25° - r 0,04 -	✓
		0,5	0,1	6,0	2,4	25°	0,08	063R0,5 - 0,1 - 25° - r 0,08 -	✓



040line



Other machining applications



Weitere Bearbeitungsanwendungen



Autres applications d'usage




060RP - r	Back turning insert 0° with radii Drehplatte hinten 0° mit Radien Tourneur arrière 0° avec rayons	e	L	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40
		0,8	2,5	0,08	060RP0,8 - r 0,08 -	✓
		1,0	2,5	0,08	060RP1,0 - r 0,08 -	✓
		1,2	3,0	0,08	060RP1,2 - r 0,08 -	✓
		1,5	3,0	0,08	060RP1,5 - r 0,08 -	✓
		2,0	4,5	0,08	060RP2,0 - r 0,08 -	✓




060RX	Back turning insert with chip breaker Drehplatte hinten mit Spanbrecher Tourneur arrière avec brise-copeau	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI110
		1,0	2,5	060RX1,0	✓
		1,5	4,0	060RX1,5	✓
		2,0	4,0	060RX2,0	✓




060RX - r	Back turning insert with chip breaker and radii Drehplatte hinten mit Spanbrecher and Radien Tourneur arrière avec brise-copeau et rayons	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI110
		1,0	2,5	060RX1,0 - r 0,1 -	✓
		1,5	4,0	060RX1,5 - r 0,1 -	✓
		2,0	4,0	060RX2,0 - r 0,1 -	✓




067R - 29° - r	Front turning insert 29° with chip breaker and radius Drehplatte vorne 29° mit Spanbrecher und Radius Tourneur avant 29° avec brise-copeau et rayon	L	α	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI80	BI90	BI100	BI110
		5,0	29°	0,04	067R - 29° - r 0,04 -	✓	✓		✓
		5,0	29°	0,08	067R - 29° - r 0,08 -		✓		
		5,0	29°	0,1	067R - 29° - r 0,1 -				✓
		5,0	29°	0,15	067R - 29° - r 0,15 -		✓	✓	✓
		5,0	29°	0,2	067R - 29° - r 0,2 -				✓



072R	Precision grooving insert with chip breaker Präzision-Einstechplatte mit Spanbrecher Plaque de rainurage de précision avec brise-copeau	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	B180
		0,2	1,0	072R0,2	✓
		0,3	1,0	072R0,3	✓
		0,4	1,0	072R0,4	✓
		0,5	1,5	072R0,5	✓
		0,6	1,5	072R0,6	✓
		0,7	1,5	072R0,7	✓
		0,8	1,5	072R0,8	✓
		0,9	1,5	072R0,9	✓
		1,0	3,0	072R1,0	✓
		1,1	3,0	072R1,1	✓
		1,2	3,0	072R1,2	✓
		1,3	3,0	072R1,3	✓
		1,5	3,0	072R1,5	✓
		1,6	3,0	072R1,6	✓



090RB	Back axial grooving insert with flat plan Rückseite Axial Einstichplatte mit Fläche Plaque à piqure arrière avec plat	e	L	P	D	a	Article nr. Artikel Nr. N° Article	B71
		1,0	2,0	0,03	0,2	0,15	090RB - 45° - 0,03 - 0,2 -	✓
		1,2	2,0	0,05	0,4	0	090RB - 45° - 0,05 - 0,4 -	✓
		1,4	3,0	0,1	0,6	0	090RB - 45° - 0,1 - 0,6 -	✓
								



090RF	Front axial grooving insert with flat plan Hauptseite Axial Einstichplatte mit Fläche Plaque à piqure avant avec plat	e	L	P	D	a	Article nr. Artikel Nr. N° Article	B171
		-	2,0	0,03	0,1	0,15	090RF - 45° - 0,03 - 0,2 -	✓
		-	2,0	0,05	0,4	0	090RF - 45° - 0,05 - 0,4 -	✓
		-	3,0	0,1	0,6	0	090RF - 45° - 0,1 - 0,6 -	✓
								



091RB	Back axial grooving insert with radius Rückseite Axial Einstichplatte mit Radius Plaquette à piqûre arrière avec rayon	e	L	r	D	Article nr. Artikel Nr. N° Article	B171
		1,2	1,9	0,03	0,4	091RB - 45° - r 0,03 - 0,4 -	✓
		1,5	2,6	0,08	0,7	091RB - 45° - r 0,08 - 0,7 -	✓
							



091RF	Front axial grooving insert with radius Hauptseite Axial Einstichplatte mit Radius Plaquette à piqûre avant avec rayon	e	L	r	D	Article nr. Artikel Nr. N° Article	B171
		-	3,0	0,03	0,7	091RF - 45° - r 0,03 - 0,7 -	✓
		-	3,0	0,08	0,7	091RF - 45° - r 0,08 - 0,7 -	✓
							



1050R - r	Cutting insert 12° with radius Abstechplatte 12° mit Radius Tronçonneur 12° avec rayon	e	L	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40
		1,5	7,5	0,1	1050R1,5 - r 0,1 -	✓
		2,0	10,5	0,1	1050R2,0 - r 0,1 -	✓



1051R	Cutting insert 15° with chip breaker Abstechplatte 15° mit Spanbrecher Tronçonneur 15° avec brise-copeau	e	L		Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		1,0	5,0		1051R1,0	✓	✓
		1,2	6,0		1051R1,2	✓	✓
		1,5	7,5		1051R1,5	✓	✓
		2,0	10,5		1051R2,0	✓	✓
		2,5	10,5		1051R2,5	✓	✓



1051RP - r	Cutting insert 0° with chip breaker and radius Abstechplatte 0° mit Spanbrecher und Radius Tronçonneur 0° avec brise-copeau et rayon	e	L	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI90
		1,5	7,5	0,1	1051RP1,5 - r 0,1 -	✓
		1,5	7,5	0,2	1051RP1,5 - r 0,2 -	✓
		2,0	10,5	0,1	1051RP2,0 - r 0,1 -	✓
		2,0	10,5	0,2	1051RP2,0 - r 0,2 -	✓



1053R - r	Opposite cutting insert 12° with radius Umgekehrte Abstechplatte 12° mit Radius Tronçonneur inversé 12° avec rayon	e	L	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40
		1,5	7,5	0,1	1053R1,5 - r 0,1 -	✓
		2,0	10,5	0,1	1053R2,0 - r 0,1 -	
Use with 10xxL tool holders Verwendung mit 10xxL Werkzeughalter Utilisation avec les porte-outils 10xxL						



1056R	Opposite cutting insert with chip breaker Umgekehrte Abstechplatte mit Spanbrecher Tronçonneur inversé avec brise-copeau	e	L		Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		1,5	7,5		1056R1,5	✓	✓
		2,0	10,5		1056R2,0	✓	✓
		2,5	10,5		1056R2,5	✓	✓
Use with 10xxL tool holders Verwendung mit 10xxL Werkzeughalter Utilisation avec les porte-outils 10xxL							



1056RP - r	Opposite cutting insert 0° with chip breaker and radius Umgekehrte Abstechpl. 0° mit Spanbrecher und Radius Tronçonneur inversé 0° avec brise-copeau et rayon	e	L	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI90
		1,5	7,5	0,1	1056RP1,5 - r 0,1 -	✓
		1,5	7,5	0,2	1056RP1,5 - r 0,2 -	✓
		2,0	10,5	0,1	1056RP2,0 - r 0,1 -	✓
		2,0	10,5	0,2	1056RP2,0 - r 0,2 -	✓
Use with 10xxL tool holders Verwendung mit 10xxL Werkzeughalter Utilisation avec les porte-outils 10xxL						


1058R	Opposite cutting insert Umgekehrte Abstechplatte Tronçonneur inversé	e	L	p	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40
		1,5	7,5	0,15	1058R1,5	✓
		2,0	10,5	0,20	1058R2,0	✓
Use with 10xxL tool holders Verwendung mit 10xxL Werkzeughalter Utilisation avec les porte-outils 10xxL						

1061R - r	Back turning insert with «parisian cut» and radii Drehplatte hinten mit «Pariserschliff» und Radius Tourneur arrière avec «coupe parisienne» et rayons	e	L	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		1,0	3,0	0,1	1061R1,0 - r 0,1 -	✓	✓
		1,0	3,0	0,2	1061R1,0 - r 0,2 -	✓	✓
		1,2	3,0	0,1	1061R1,2 - r 0,1 -	✓	✓
		1,2	3,0	0,2	1061R1,2 - r 0,2 -	✓	✓
		1,5	4,0	0,1	1061R1,5 - r 0,1 -	✓	✓
		1,5	4,0	0,2	1061R1,5 - r 0,2 -	✓	✓
		2,0	5,0	0,1	1061R2,0 - r 0,1 -	✓	✓
		2,0	5,0	0,2	1061R2,0 - r 0,2 -	✓	✓
		2,5	6,0	0,1	1061R2,5 - r 0,1 -	✓	✓
		2,5	6,0	0,2	1061R2,5 - r 0,2 -	✓	✓
		3,0	7,5	0,1	1061R3,0 - r 0,1 -	✓	✓
		3,0	7,5	0,2	1061R3,0 - r 0,2 -	✓	✓

1063Rb - r	Back turning insert with chip roller and radius Drehplatte hinten mit Spanbrecher und Radius Tourneur arrière avec brise-copeau et rayon	L	α	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI90
		6,0	29°	0,15	1063Rb - 29° - r 0,15 -	✓
		6,0	29°	0,35	1063Rb - 29° - r 0,35 -	✓
		6,0	35°	0,15	1063Rb - 35° - r 0,15 -	✓
		6,0	35°	0,35	1063Rb - 35° - r 0,35 -	✓

1068RO	Back turning insert Drehplatte hinten Tourneur arrière	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI90
		0,5	8,0	1068RO0,5	✓

1067RO	Front turning insert Drehplatte vorne Tourneur avant	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	B190
		0,5	8,0	1067RO0,5	✓

















Experience the benefits of cut-off
with OXOline 1100 today !

Erleben Sie jetzt die Vorteile des
Abstechens mit OXOline 1100 !

Expérimentez dès à présent les
avantages du tronçonnage avec
OXOline 1100 !

oxoline
Very high rigidity inserts **1100**

1150R - 20°	Cutting insert 20° Abstechplatte 20° Tronçonneur 20°	e	L1	L2	Article nr. Artikel Nr. N° Article	B180
		0,8	6,0	5,0	1150R0,8 - 20° -	✓
		1,0	6,0	5,0	1150R1,0 - 20° -	✓
		1,2	6,0	5,0	1150R1,2 - 20° -	✓
1151R - 20°	Cutting insert 20° with chip breaker Abstechplatte 20° mit Spanbrecher Tronçonneur 20° avec brise-copeau	e	L1	L2	Article nr. Artikel Nr. N° Article	B180
		0,8	6,0	5,0	1151R0,8 - 20° -	✓
		1,0	6,0	5,0	1151R1,0 - 20° -	✓
		1,2	6,0	5,0	1151R1,2 - 20° -	✓

1153R - 20°	Opposite cutting insert 20° Umgekehrte Absteckplatte 20° Tronçonneur inversé 20°	e	L1	L2	Article nr. Artikel Nr. N° Article	B180
		0,8	5,0	6,0	1153R0,8 - 20° -	✓
		1,0	5,0	6,0	1153R1,0 - 20° -	✓
		1,2	5,0	6,0	1153R1,2 - 20° -	✓
Use with 11xxL tool holders Verwendung mit 11xxL Werkzeughalter Utilisation avec les porte-outils 11xxL						
1156R - 20°	Opposite cutting insert 20° with chip breaker Umgekehrte Absteckplatte 20° mit Spanbrecher Tronçonneur inversé 20° avec brise-copeau	e	L1	L2	Article nr. Artikel Nr. N° Article	B180
		0,8	5,0	6,0	1156R0,8 - 20° -	✓
		1,0	5,0	6,0	1156R1,0 - 20° -	✓
		1,2	5,0	6,0	1156R1,2 - 20° -	✓
Use with 11xxL tool holders Verwendung mit 11xxL Werkzeughalter Utilisation avec les porte-outils 11xxL						
1150-8R	Cutting insert 20° Absteckplatte 20° Tronçonneur 20°	e	L		Article nr. Artikel Nr. N° Article	B180
		0,8	5,0		1150-8R0,8	✓
		1,0	5,0		1150-8R1,0	✓
		1,2	5,0		1150-8R1,2	✓
Use with 1108R tool holders Verwendung mit 1108R Werkzeughalter Utilisation avec les porte-outils 1108R						
1153-8R	Opposite cutting insert 20° Umgekehrte Absteckplatte 20° Tronçonneur inversé 20°	e	L		Article nr. Artikel Nr. N° Article	B180
		0,8	4,0		1153-8R0,8	✓
		1,0	4,0		1153-8R1,0	✓
		1,2	6,0		1153-8R1,2	✓
Use with 1108L tool holders Verwendung mit 1108L Werkzeughalter Utilisation avec les porte-outils 1108L						
1156-8R	Opposite cutting insert 20° with chip breaker Umgekehrte Absteckplatte 20° mit Spanbrecher Tronçonneur inversé 20° avec brise-copeau	e	L		Article nr. Artikel Nr. N° Article	B180
		0,8	5,0		1156-8R0,8	✓
		1,0	5,0		1156-8R1,0	✓
		1,2	5,0		1156-8R1,2	✓
Use with 1108L tool holders Verwendung mit 1108L Werkzeughalter Utilisation avec les porte-outils 1108L						

ISO line

ISO insert with new chip breaker




Perfectly controlled cutting and excellent surface finish thanks to «Wiper» geometry and the new chip breaker.

ISO Wendepatte mit neuem Spanbrecher

Ein perfekter Schnitt und eine ausgezeichnete Oberflächengüte dank der «Wiper» Form und der innovativen Spanbruchgeometrie.

Plaquette ISO avec nouveau brise-copeau

Parfaite maîtrise de la coupe et excellent état de surface à l'usinage grâce à la géométrie «Wiper» et au nouveau brise-copeau.

VCGT...FR	VCGT insert VCGT Wendeplatte Plaquette VCGT		r [mm]	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI71	BI120
		35°	0,00	VCGT 1103ZZ FR	✓	
			0,03	VCGT 1103003 FR		✓
			0,08	VCGT 1103008 FR		✓
			0,2	VCGT 110302 FR		✓
 Tool holder type SVJCR...11 Werkzeughalter Typ SVJCR...11 Porte-outil type SVJCR...11						

Watch the video

Video ansehen

Regardez la vidéo




Ask us about the customer success story !

Fragen Sie uns nach der «Customer success story» !

Demandez-nous la «Customer success story» !

500 line



Advantages of the 500 line



- Chipbreaker design offering excellent cutting control in steel and stainless steel.
- 2 insert variants available:
RYe for roughing and semi-finishing | RY for roughing and finishing.
- Latest-generation coating.



Vorteile der 500 line



- Spanbruchgeometrie, welche eine hervorragende Schnittkontrolle in Stahl und Edelstahl gewährleistet.
- 2 Varianten von Wendeschneidplatten erhältlich:
RYe zum Schruppen und Vorschlichten | RY zum Schruppen und Schlichten.
- Beschichtung der neuesten Generation.


Plaquettes de fonçage-tournage pour ébauchage, semi-finition et finition



- Conception de brise-copeau permettant une excellente maîtrise de la coupe dans l'acier et l'acier inox.
- 2 variantes de plaquettes disponibles:
RYe pour ébauchage et semi-finition | RY pour ébauchage et finition.
- Revêtement de toute dernière génération.

560RYe - r	Inserts with radii for roughing and semi-finishing Wendeplatten mit Radien zum Schrappen und Vorschlichten Plaquettes avec rayons pour ébauchage et de semi-finition	e	L	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI120
		1,7	3,7	0,08	560RYe1,7 - r0,08 -	✓
		2,2	3,8	0,08	560RYe2,2 - r0,08 -	✓

560RY	Inserts for roughing and finishing Wendeplatten zum Schrappen und Schlichten Plaquettes d'ébauchage et de finition	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI120
		1,5	4,0	560RY1,5	✓
		2,0	4,0	560RY2,0	✓

560RY - r	Inserts with radii for roughing and finishing Wendeplatten mit Radien zum Schrappen und Schlichten Plaquettes avec rayons pour ébauchage et finition	e	L	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI120
		1,5	4,0	0,05	560RY1,5 - r0,05 -	✓
		1,5	4,0	0,08	560RY1,5 - r0,08 -	✓
		1,5	4,0	0,15	560RY1,5 - r0,15 -	✓
		2,0	4,0	0,05	560RY2,0 - r0,05 -	✓
		2,0	4,0	0,08	560RY2,0 - r0,08 -	✓
		2,0	4,0	0,15	560RY2,0 - r0,15 -	✓

5xxR	Right tool holder Werkzeughalter rechts Porte-outil à droite	Section C Querschnitt C Section C	Length L Länge L Longueur L	Article nr. Artikel Nr. N° Article
		10 x 10	120	510R
		12 x 12	120	512R
		16 x 16	120	516R

5xxR IK	Right tool holder with internal coolant Werkzeughalter rechts mit Innenkühlung Porte-outil à droite avec arrosage intégré	Section C x D Querschnitt C x D Section C x D	Length L Länge L Longueur L	Article nr. Artikel Nr. N° Article
		10 x 16	98	510R IK
		12 x 16	98	512R IK
		16 x 16	98	516R IK

Watch the video

Video ansehen

Regardez la vidéo










Ask us about the customer success story !

Fragen Sie uns nach der « Customer success story » !

Demandez-nous la « Customer success story » !

Carbide knife for plastic machining
Hartmetall-Messer für die Kunststoffbearbeitung
Couteau en métal dur pour usinage du plastique




990R	Carbide knife Hartmetall-Messer Couteau en métal dur	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article
		0,6	13,0	990RK15
991R	Carbide knife Hartmetall-Messer Couteau en métal dur	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article
		0,6	13,0	991RK15
890-8R	Carbide knife Hartmetall-Messer Couteau en métal dur	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article
		0,7	8,0	890-8RK20


Sline

Special adaptable inserts
Sonderwendepplatten
Plaquettes spéciales sur mesure


Dental
Dentaltechnik
Dentaire




Medical
Medizinaltechnik
Médical




Watch industry
Uhrenindustrie
Horlogerie





Micromechanics
Mikromechanik
Micromécanique




Reinforced trepan tool
Verstärktes «trepan» Werkzeug
Outil trépan avec renforcement




The innovative grinding of the clearance reinforces the tool.
Durch innovatives Schleifen an den Freiwinkeln wird die Schneide wesentlich verstärkt.
Le meulage novateur de la dépouille renforce l'outil.







Tooling system for Escomatic®
Werkzeugsystem für Escomatic®
Système d'outillage pour Escomatic®



2 cutting edges !
2 Schneidkanten !
2 arêtes de coupe !



	Description Bezeichnung Description	For machine type Für Maschinentyp Pour machine de type	Article nr. Artikel Nr. N° Article
	Tool holder for Escomatic, right version Werkzeughalter für Escomatic, rechte Ausführung Porte-outil pour Escomatic, exécution à droite	D2/D4/D5	Esco D2 340R
		D6	Esco D6 340R
	Tool holder for Escomatic, left version Werkzeughalter für Escomatic, linke Ausführung Porte-outil pour Escomatic, exécution à gauche	D2/D4/D5	Esco D2 340L
		D6	Esco D6 340L
	Insert type 340, custom ground Wendeplatte Typ 340, nach Mass geschliffen Plaquette de type 340, meulée sur mesure		"Sline"



Profile shape max. 3x3 mm
Profilform max. 3x3 mm
Forme du profil max. 3x3 mm

Customised tool


Using the form attached to the "Tooling system for Escomatic®" documentation available on www.bimu.ch, please check the appropriate tool holder execution (R=right, L=left) and draw the required tool profile, as shown in the example below.

Kundenspezifische Werkzeuge

Unter www.bimu.ch finden Sie die Dokumentation "Werkzeugsystem für Escomatic®". Kreuzen Sie bitte die gewünschte Ausführung des Werkzeughalters an (R=rechts, L=links) und zeichnen Sie das gewünschte Werkzeugprofil ein, wie im folgenden Beispiel:

Outil personnalisé

A l'aide du formulaire joint à la documentation "Système d'outillage pour Escomatic®" disponible sur www.bimu.ch, veuillez cocher l'exécution du porte-outil souhaitée (R=droite, L=gauche) et dessiner le profil d'outil désiré, comme sur l'exemple ci-dessous.



Quick change mini

Modular tool holders system


Modulares Werkzeugsystem

Système modulaire de porte-outils

Already available in 10x10, 12x12 and 16x16 mm sections, with or without integrated coolant system.

Bereits erhältlich in den Querschnitten 10x10, 12x12 und 16x16 mm, mit oder ohne integrierte Kühlmittelzufuhr.


Déjà disponible en sections 10x10, 12x12 et 16x16 mm, avec ou sans arrosage intégré.





Now available for 8 mm sections

Jetzt auch für 8 mm Querschnitte erhältlich

Maintenant aussi disponible pour les sections 8 mm



Tool holders with internal coolant | Tool holders for Y-axis machining
Werkzeughalter mit Innenkühlung | Werkzeughalter für die Y-Achsen-Bearbeitung
Porte-outils avec arrosage intégré | Porte-outils pour usinage en axe Y



Watch the video
Video ansehen
Regardez la vidéo



